






TRENNJAEGER® Manuelle Trocken-Trennmaschinen TJ-PI 8/10/11/12

TRENNJAEGER®-TJ-PI 8 / TJ-PI 10 / TJ-PI 11 / TJ-PI 12 Best.Nr.: 550634 / 550630 / 550097 / 550659

TJ-PI manuelle TRENNJAEGER Trocken-Trennmaschine mit Oszillations-Schnitt und Gehrungsverstellung zum Trennen mit abrasiven Trennscheiben.



TJ-PI 8 mit Ø 305 mm
 TJ-PI 10 mit Ø 350 mm
 TJ-PI 11 mit Ø 400 mm
 TJ-PI 12 mit Ø 500 mm

				
305 / 350 / 400 / 500 mm	80 m/s	5,5 7,5 11,0	300 500 kg	600 x 800 x 1800
TJ-PI 8/10/11/12	● mm	■ mm	■ mm	■ mm
90°	80/90/100/110	100/110/130/140	80x160/90x180/90x240/100x200	80x80/90x90/120x120/130x130
+ 45°	70/80/90/90	90/100/120/130	70x110/80x120/70x180/90x130	70x70/80x80/100x100/110x110
- 45°	70/80/90/90	90/100/120/130	70x110/80x120/70x180/90x130	70x70/80x80/100x100/110x110

Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden sich im Anhang dieses Kataloges.



TRENNJAEGER® Manuelle Trocken-Trennmaschinen TJ-PI 8/10/11/12

- Trockentrennschnitt mit Trennscheibe
- Beidseitige Gehrung stufenlos mit Skala
- Handhebel für :
Auf - / Abbewegung und
Vor - / Zurückbewegung
Pendelbewegung = Oszillation
- Horizontalspanner pneumatisch
bzw. alternativ manuell
- Horizontalspanner abfuhrseitig optional



TJ-PI 12 Trockentrennmaschine



Pendelschnitt Oszillation



Unitrenn 250 TH

Standardausstattung:

- Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
- Oszillation - für schnellen und gleichmäßigen Schnitt
- Materialspannung pneumatisch, einseitig (TJ-PI 8 / 10)
- Materialspannung manuell, einseitig (TJ-PI 11 / 12)
- Messanschlag bis 500 mm
- komplette elektrische Ausrüstung 400 V. / 50 Hz.
- Bedienwerkzeug /Dokumentation / CE-Norm
- Auflageständer N 280
- Schnittguttrutsche
- Kühlmittel 5 l
- Minimalschmiersystem
- Biosprühöl 5 l
- Halogenlampe
- Vertikalspannsystem, manuell
- Vertikalspannsystem, pneumatisch